

MAG-VIEW

MVM-060-PA

水様液体用低流量磁気誘導式流量計



技術仕様

測定と制御

流体の種類	液体、水のような
流量範囲	0.2...60 リットル/分
精度	±0.7% RD ±0.3% FS
繰り返し性	1% FS
ターンダウン	1:60
応答時間(センサー)	< 500 msec
運転温度	< 125 °C
流体温度	-20...90 °C
設置姿勢	どの位置でも
保管/輸送条件	0...50 °C, 最大.95% RH(結露しないこと)

認証

マーキング	CE, RoHS, WEEE, REACH
-------	-----------------------

メカニカル仕様

定格圧力(PN)	16
浸入保護等級	IP65
接ガス/液部材質	ステンレス鋼1.4571(電極)、ステンレス鋼1.4571(プロセス接続)、PEEK-GF30(測定パイプ)
ハウジング材質	アルミ圧力ダイカスト
シール材	EPDM
センサー内径	DN10
プロセス接続	½" BSP オネジ

電気的特性

電源	24 VDC ±10 %
消費電力	3.6 W
周波数/パルス出力	パルスレート/Kファクター:10000パルス/l、分解能:0:0.1ml/パルス、信号形状:矩形波信号、デューティサイクル50:50、プッシュプル-NPNオープンコレクタ[o.c.]-PNP o.c.、信号電流:最大100mA、電流制限あり。100 mA、電流制限

電気的インターフェース

電源(主コネクタ)	4-pin M12A (male)
機能(主コネクタ)	Analog