

MV-402

압력 보정 및 통합 디스플레이가 있는 가스용 질량 유량 조절기



기술 사양

측정 및 제어

미디어 유형	깨끗하고 건조한 가스, 필터 권장
유량 범위	최소 20...200 ml _n /min 최대 20...2000 ml _n /min
정확도	최대 용량의 50%를 초과하는 유량의 경우 ±2% Rd; 낮은 유량에서 ±(1% Rd + 0.5% FS)
재현성	<0.2% FS 일반
턴다운 비율	최대 1:100
사전 내장된 가스	Air, Ar, N ₂ , O ₂ , CO ₂ , CH ₄ , C ₃ H ₈ , N ₂ O, CO 및 C ₄ H ₁₀ Air, N ₂ , O ₂ , CO(H ₂ 및 헬륨용 특수 모델 사용 가능)
응답 시간(센서)	2 sec
작동 온도	0...50 °C (32...122 °F)
온도 강도	Zero: <0.1% FS/°C, Span: <0.2% Rd/°C
누출 무결성, 외부보드	테스트 완료 < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
마운팅	< 0.1% FS

승인

마킹	CE, RoHS, WEEE, REACH
----	-----------------------

기계적 사양

압력 등급(PN)	10
IP 보호	IP40
접촉부(몸) 재질	미터: 알루미늄; 니들 밸브: SS316, 황동
실링 재질	Viton®, PTFE, Fluorosint®, Buna N; 컨트롤러 멤브레인: 섬유 강화 니트릴
프로세스 연결	G 1/4" BSPP 암나사
최소 ΔP	1 bar(d)
Max. ΔP	7 bar(d)
무게	1.4 kg

전기적 특성

전원 공급	15...24 Vdc (+/-10%)
소비 전력	2 W (90 mA at 24 V)
아날로그 출력	아날로그 0...5 Vdc
디지털 통신	디지털: RS232/RS485(모드버스 ASCII/RTU)

전기 인터페이스