

LIQUI-VIEW Base

LVB-06-P

Débitmètre Vortex pour les faibles débits de liquide



Spécifications techniques

Mesure et régulation

Type de fluide	liquides ressemblant à de l'eau
Plage de débit	0,5...10 l/min
Précision	< 2% RD ($\geq 50\%$ FS) < 1% FS (< 50% FS)
Rangeabilité	jusqu'à 1:20
Température de service	< 125 °C
Température du fluide	< 125 °C
Perte de charge	(240 * Q2) / 100 (mbar)
Montage	dans n'importe quelle position
Conditions de stockage/transport	0...+50°C, max. 95% HR (sans condensation)

Agréments

Marquage	CE, RoHS, WEEE, REACH
Agréments et certificats	KTW/W270

Caractéristiques mécaniques

Pression nominale (PN)	12
Indice de protection	IP65
Matériau des pièces en contact avec le fluide	ETFE (palette du capteur), PA6T/6I 40% GF (corps)
Matériau d'étanchéité	EPDM
Diamètre intérieur du capteur	DN6
Raccordement mécanique	G1/2

Propriétés électriques

Alimentation Electrique	10...30 Vdc
Consommation d'énergie	0.066 W
Sortie analogique	4...20 mA
Sortie fréquence/impulsion	sortie impulsionnelle onde carrée, 28...427 Hz

Interfaces électriques

Alimentation (connecteur instrument)	4-pin M12A (male)
Fonction (connecteur instrument)	Analog