

EX-FLOW

# F-116AX

適用於高氣體流量的防爆型質量流量計



## 技術規格

### 測量與控制

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of media            | 氣體                                                                                            |
| 流量範圍                     | min.0,4...20 m <sup>3</sup> <sub>n</sub> /h<br><br>max.4...200 m <sup>3</sup> <sub>n</sub> /h |
| 準確性                      | ±1% FS (包括線性, 基於實際校準)                                                                         |
| 再現性                      | < ±0.2% Rd                                                                                    |
| Turndown ratio           | 1:50 (2...100%)                                                                               |
| 操作溫度                     | EX-FLOW sensor: -10...+70°C; XB-coil: -40...+65°C XC-coil: -40...+ 65°C                       |
| 溫度敏感性                    | zero: < ±0.05% FS/°C; span: < ±0.05% Rd/°C                                                    |
| Leak integrity, outboard | tested < 2 x 10 <sup>-9</sup> mbar l/s He                                                     |
| 安裝                       | max. error at 90° off horizontal 0,2% at 1 bar, typical N2                                    |
| 熱機時間                     | 30分鐘                                                                                          |
| 儲存/運輸條件                  | 0...+50°C, max. 95% RH (non-condensing)                                                       |

### 審批

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Marking | CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH                                           |
| 防爆      | ATEX Zone 1, ATEX Zone 2, IECEx Zone 1, IECEx Zone 2, TIIS/JP Ex, KCs |

### 機械規格

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 壓力等級 (PN) - 單位: barg  | 100                                                              |
| Ingress protection    | IP65                                                             |
| Material wetted parts | 不銹鋼 316L 或同類材質                                                   |
| 外殼材質                  | 電鍍鋁                                                              |
| 密封材質                  | 標準: FKM/Viton® / 選項: EPDM、FFKM/Kalrez®, FDA 和 USP Class VI 認可化合物 |
| Process connections   | Compression type or face seal (VCR/VCO)接頭                        |

### 電氣特性

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 類比輸出  | 15...20 mA (linear), 需要額外電源供應與讀出單元 |
| 類比設定點 | 用於 MFC 或 MFC用, 需要額外電源供應、讀出與控制單元    |

### 電氣介面

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 通訊(儀表接口) | Analog                                   |
| 量測頭      | Terminal connection, cable gland M16x1,5 |