



技術仕様

測定と制御

流体の種類	ほとんどのガスとガスミックス、選択された材料との適合性
流量範囲	最小 10...200 ml _N /min 最大 0.1...2 l _N /min
精度	±1.0% Rd + ±0.5% FS (FSは機器の最大FSに関連しています)
繰り返し性	< ±0.2% FS
ターンダウン	1:20 まで
マルチ流体機能	8つまでの校正カーブ
応答時間 (センサー)	approx. 0.3 sec
運転温度	0...+50°C
温度影響	±0.1% Rd/°C (Air)
外部リーク、アウトボード	< 2 x 10 ⁻⁸ mbar l/s He < 2 x 10 ⁻⁶ mbar l/s He (D-6471/DR3)
圧力影響	< ±0.3% Rd/bar (typ. Air)
設置姿勢	水平から90°ずれた位置での最大誤差 0.2%、1 bar、N2 typ.
ウォームアップ時間	30 min
保管／輸送条件	0...+50°C、最大 95% RH (結露しないこと)

認證

メカニカル仕様

定格圧力 (PN)	20
浸入保護等級	IP65
接ガス／液部材質	アルミニウム EN AW-6082-T6 またはステンレス鋼 SS316、エラストマーシール
シール材	標準：FKM/Viton®; オプション：EPDM、FFKM/Kalrez®, FDA および USP クラスVI 認可コンパウンド
プロセス接続	1/4" BSP メスネジ (ISO 1179-1) ; 食い込みタイプまたは面シール (VCR/VCO) カップリング
重量	Aluminum: 1.0 kg; Stainless steel: 1.5 kg

電氣的特性

電源	+15...24 Vdc ± 10 %
消費電力	1.5 W typical at 24 V for fieldbus: add + 0.9 W for display: add + 0.5 W
アナログ出力	0...5 (10) Vdc または 0 (4)...20 mA (ソーシング)
アナログ設定値	0...5 (10) Vdc または 0 (4)...20 mA (シンキング)
デジタル通信	標準: RS232; オプション: CANopen®、 DeviceNet™, EtherCAT®, PROFIBUS DP、 PROFINET, Modbus (RTU, ASCII または TCP/IP)、EtherNet/IP, POWERLINK または FLOW-BUS

電氣的インターフェース

電源(主コネクタ)	8-pin DIN (male)
機能(主コネクタ)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	8-pin M12B (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU / ASCII / FLOW-BUS	5-pin M12A (male)
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFINET / POWERLINK	2x 4 pin M12D (female)