


W-303B

3方混合バルブと気化器



技術仕様

測定と制御

| | |
|----------------|--|
| 流量範囲 | Typ. 最大1200 g/h H ₂ Oまたは6000 g/h TEOS 5 l _N /min...100 l _N /min キャリアガス |
| 最高加熱温度 | 200°C |
| ヒーター容量 (ワット単位) | 1000 |
| 最大Kv値 | 6,6 x 10 ⁻² |

認証

| | |
|-------|-----------------------------|
| マーキング | CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH |
|-------|-----------------------------|

メカニカル仕様

| | |
|----------------------|---|
| 定格圧力 (PN) - 単位: barg | 100 |
| 浸入保護等級 | IP40 |
| 接ガス/液部材質 | ステンレス鋼 316L または同等品 |
| シール材 | オールメタル |
| プランジャー材質 | 標準: Kalrez、その他はご相談ください |
| プロセス接続 | ガスおよび液体入口: 食い込みタイプまたは面シールカップリング; 蒸気出口: 1/4" チューブ (その他のオプションはお問い合わせください) |
| パーズ接続 | 1/8" OD または 1/8" 面シール |
| 最大ΔP | 5...40 bar (Kv値による; 詳細は販売代理店にお問い合わせください) |

電気的特性

| | |
|------|---|
| 消費電力 | Mixing valve: 4 W (max.); Heater: 1375 W (nominal) |
|------|---|

電気的インターフェース