

F-221M

가스용 고압 질량 유량 컨트롤러, 방폭형 스타일



기술 사양

측정 및 제어

미디어 유형	가스
유량 범위	최소 0.3...15 ml _n /min 최대 0.4...20 l _n /min
정확도	±0.5% Rd 플러스 ±0.1%FS
재현성	<±0.2% Rd(또는 <±0.04% FS 중 더 큰 값)
터딘운 비율	1:50
멀티 유체 기능	최대 저장 8개의 교정 곡선
설정 시간(제어 중, 일반)	일반적으로 2초.
제어 안정성	≤±0.1 % FS(1 ln/min N2의 경우 일반적)
작동 온도	+10...+70°C; 0...+50°C for ATEX zone 2, KCs, Class1 Div 2
유체 온도	+10...+70°C
온도 감도	zero: < 0.05% FS/°C; span: < 0.05% Rd/°C
누출 무결성, 외부보드	테스트 완료 < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
압력 감도	0.1% Rd/bar 일반 N2; 0.01% Rd/bar 일반 H2
Max. Kv-값	1.56 x 10 ⁻³
마운팅	수평 90°에서 최대 오차 0.2% at 1바, 일반 N2
워밍업 시간	30분
보관/운송 조건	0...+50°C, 최대 95% RH(비응축)

승인

마킹	CE, RoHS, WEEE, REACH
----	-----------------------

기계적 사양

압력 등급(PN)	200
IP 보호	IP40
접액부(몸) 재질	스테인리스 스틸 316L 또는 이와 동등한
실링 재질	표준: FKM/Viton®; 옵션: FFKM/Kalrez®
플런저 재질	PTFE
프로세스 연결	압축식 또는 페이스 씰(VCR/VCO) 커플링
최소 ΔP	2 bar(d)
Max. ΔP	200 bar(d)
무게	0.9 kg

전기적 특성

전원 공급	+15...24 Vdc
소비 전력	3.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
아날로그 출력	0...5 (10) Vdc or 0 (4)...20 mA (sourcing)
아날로그 설정값	0...5 (10) Vdc or 0 (4)...20 mA (sinking)
디지털 통신	표준: RS232; 옵션: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT®, Modbus RTU, ASCII or TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS

전기 인터페이스

전원(기기 커넥터)	9-pin D-sub (male)
기능(기기 커넥터)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFINET / POWERLINK	2x RJ45