

F-201CL



Technische Daten

Messung und Regelung

Reaktionszeit (Sensor)	1...2 seconds
------------------------	---------------

Genehmigungen

Mechanische Eigenschaften

Druckstufe (PN)	0
Schutz gegen Eindringen	IP40

Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung	+15...24 Vdc
Stromverbrauch	max. 320 mA

Elektrische Schnittstellen

Strom (Hauptanschluss)	9-pin D-sub (male)
------------------------	--------------------