

P-502CI

デジタル電子圧力計、工業用スタイル



技術仕様

測定と制御

精度	±0.5% FS
繰り返し性	≤ 0.1% RD
応答時間 (センサー)	2 msec
運転温度	-10...+70°C; ATEX zone 2, KCs: 0...50°C
温度影響	0.1% FS/°C
外部リーク、アウトボード	試験済み < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
圧力センサーレンジ	最低圧力 2...100 mbar、最高圧力 1.28...64 bar
ウォームアップ時間	ごくわずか

認証

マーキング	CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
防爆保護	ATEX Zone 2, KCs

メカニカル仕様

定格圧力 (PN) - 単位: barg	64
浸入保護等級	IP65
接ガス/液部材質	ステンレス鋼 316L または同等品
シール材	標準FKM/Viton®; オプション: EPDM、FFKM/Kalrez®, FDAおよびUSPクラスVI認可コンパウンド
プロセス接続	コンプレッションタイプまたはフェースシール (VCR/VCO) カップリング

電気的特性

電源	+15...24 Vdc
消費電力	1.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
アナログ出力	0 ~ 5 (10) Vdc または 0 (4) ~ 20 mA (ソース)
アナログ設定値	0 ~ 5 (10) Vdc または 0 (4) ~ 20 mA (シンク)
デジタル通信	標準RS232オプションCANopen®, DeviceNet™、EtherCAT®, PROFIBUS DP、PROFINET、Modbus RTU、ASCIIまたはTCP/IP、Ether

電氣的インターフェース

電源 (主コネクタ)	8-pin M12A (male)
機能 (主コネクタ))	RS232, Analog, RS485
PROFIBUS DP	8-pin M12B (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU / ASCII / FLOW-BUS	5-pin M12A (male)
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFINET / POWERLINK	2x 4 pin M12D (female)