

IQ+FLOW

# IQPD-600C

微流控正向壓力控制器, 向下輸出



## 技術規格

### 測量與控制

Type of media	晶元感測器: 乾燥、清潔、不易燃、無腐蝕性氣體。介質隔離感測器: 與 SS316L 和 Viton 相容的氣體
準確性	< ±0.5% FS
再現性	< ±0.1% FS
反應時間 (感測器)	195% 5 msec
操作溫度	5...50°C
溫度敏感性	跨度: < 0.1% Rd/°C; 零點: < 0.05% FS/°C
Leak integrity, outboard	1 x 10 <sup>-6</sup> mbar-l/sec He
壓力範圍感測器	最小壓力 0.01 ... 0.5 bar, 最大壓力 0.2 ... 10 bar
Max. Kv-value	2.37 x 10 <sup>-3</sup>

### 審批

Marking	CE, RoHS, WEEE, REACH
---------	-----------------------

### 機械規格

壓力等級 (PN)	10
Ingress protection	IP40
密封材質	FKM/Viton® 密封件和柱塞 (預設值); FKM/Viton® 密封件和 FFKM/Kalrez® 柱塞 (選購品)
Process connections	向下施工
重量	120 g (Aluminum) / 180 g (SS316L)

### 電氣特性

電源供應	+15...+24 Vdc, 50 mA for meter; add 50 mA for control valve
類比輸出	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (來源)
類比設定點	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (下沉)
數位通訊	RS232/RS485 (Modbus RTU/ASCII 或 FLOW-BUS)

### 電氣介面

電源 (儀表接口)	RJ45
通訊 (儀表接口)	RS232, RS485, Analog
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45