

F-106DX

大流量用防爆マスフローメータ



技術仕様

測定と制御

流体の種類	ガス
流量範囲	最小 3.6...180 m ³ _n /h 最大 36...1800 m ³ _n /h
精度	± 1 % FS 最大1100 m ³ _n /h ² -相当
繰り返し性	< ±0.2% Rd
ターンダウン	1:50 (2...100%)
運転温度	EX-FLOWセンサー: -10...+70°C、XBコイル: -40...+65°C、XCコイル: -40...+65°C
温度影響	ゼロ: <±0.05% FS/°C、スパン: < ±0.05% Rd/°C
外部リーク、アウトボード	テスト済み < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
設置姿勢	水平から90°ずれた位置での最大誤差 0.2%、1 bar、N2 typ.
ウォームアップ時間	30分
保管／輸送条件	0....+50°C、最大 95% RH (結露しないこと)

認証

マーキング	CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
防爆保護	ATEX Zone 1, ATEX Zone 2, IECEx Zone 1, IECEx Zone 2, TIIS/JP Ex, KCs

メカニカル仕様

定格圧力 (PN) - 単位: barg	40
浸入保護等級	IP65
接ガス／液部材質	ステンレス鋼 316L または同等品
ハウジング材質	アルマイト
シール材	標準: FKM/Viton®; オプション: EPDM、FFKM/Kalrez®
プロセス接続	ウェハータイプ、DIN DN100 または ANSI 4" に準拠したフランジ間の取り付け用

電気的特性

アナログ出力	15...20mA (リニア), 追加の電源供給および読み出しユニットが必要です
アナログ設定値	MFC用, 追加の電源供給、読み出しおよび制御ユニットが必要です

電氣的インターフェース

機能(主コネクタ))	Analog
測定ヘッド	端子接続、ケーブルグランド M16 x 1.5