

F-201CM

高純度ガス供給用メタルシール式マスフローメータ



技術仕様

測定と制御

流体の種類	ガス
流量範囲	最小 0.12...6 ml _n /min 最大 1...50 l _n /min
精度	±0.5% Rd + ±0.1% FS
繰り返し性	<±0.2% Rd (または<±0.04% FSのいずれか大きい方)
ターンダウン	1:150 (アナログモードでは1:50)
マルチ流体機能	最大8つの校正カーブを保存可能
セトリング時間 (制御時、typ.)	5% FS 以上で1 sec typ.; オプション: 最短600 msec
制御安定性	≤±0.1% FS (1 l _n /min N ₂ の場合の代表値)
運転温度	-10...+70°C
温度影響	ゼロ: < 0.05% FS/°C、スパン: < 0.05% Rd/°C
外部リーク、アウトボード	テスト済み < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
圧力影響	0.1% Rd/bar typ. N ₂ ; 0.01% Rd/bar typ. H ₂
圧力センサーレンジ	0...64 bar
内部リーク	< 10 ⁻⁵ Pa·m ³ /s He
設置姿勢	水平から90°ずれた位置での最大誤差 0.2%、1 bar、N ₂ typ.
ウォームアップ時間	30分
保管/輸送条件	0...+50°C、最大 95% RH (結露しないこと)

認証

マーキング	CE, RoHS, WEEE, REACH
-------	-----------------------

メカニカル仕様

定格圧力 (PN)	64
浸入保護等級	IP40
接ガス/液部材質	ステンレス鋼 316L または同等品
シール材	外部シール: 金属対金属 (リングなし); 内部シール/バルブシート: FFKM/Kalrez®
プランジャー材質	FFKM/Kalrez®; オプション FKM/Viton®
プロセス接続	1/4インチ面シール オス
重量	0.7 kg

電気的特性

電源	+15...24 Vdc
消費電力	3.5 W typical at 24 V for fieldbus: add + 0.9 W
アナログ出力	0...5 (10) Vdc または 0 (4)...20 mA (ソーシング)
アナログ設定値	0...5 (10) Vdc または 0 (4)...20 mA (シンキング)
デジタル通信	標準: RS232; オプション: PROFIBUS DP、CANopen®, DeviceNet™、PROFINET、EtherCAT®, Modbus RTU、ASCII または TCP/IP、EtherNet/IP、POWERLINK、FLOW-BUS

電気的インターフェース

電源 (主コネクタ)	9-pin D-sub (male)
機能 (主コネクタ)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU / ASCII / FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFINET / POWERLINK	2x RJ45