

## W-102A

三通混合閥和蒸發器



## 技術規格

## 測量與控制

|               |   |
|---------------|---|
| 流量範圍          | 典型值高達 30 g/h H <sub>2</sub> O 或 50 g/h TEOS<br>50 ml <sub>N</sub> /min...4 l <sub>N</sub> /min 載氣 |
| 最高加熱溫度        | 200°C   |
| 加熱器容量(瓦特)     | 37  |
| Max. Kv-value | 1.56 x 10 <sup>-3</sup>   |

## 審批

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Marking | CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH |
|---------|-----------------------------|

## 機械規格

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 壓力等級 (PN) - 單位: barg  | 100   |
| Ingress protection    | IP40  |
| Material wetted parts | 不銹鋼 316L 或同類材質  |
| 密封材質                  | 金屬對金屬   |
| Plunger material      | 標準: Kalrez, 其他依需求   |
| Process connections   | 氣體和液體入口: compression type or face seal 接頭; 蒸氣出口: 1/8"管(可根據要求提供其他選項) |
| Purge connection      | 1/8" 外徑或 1/8" 面密封   |
| Max. ΔP               | 5 ... 40 bar(取決於 Kv 值; 詳情請洽經銷商)                                     |

## 電氣特性

|     |  |
|-----|--|
| 耗電量 | Mixing valve: 4 W (max.);<br>Heater: 150 W (nominal) |
|-----|--|

## 電氣介面

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 電源(儀表接口) | Amphenol 6-pin (male) |
|----------|-----------------------|