


W-303B

3-Weg Mengventiel en Verdamper



Technische specificaties

Meting en regeling

Flowbereik	gemiddeld tot 1200 g/h H ₂ O of 6000 g/h TEOS 5 l _N /min...100 l _N /min draaggas
Max. verwarmingstemperatuur	200°C
Heater capaciteit (in Watt)	1000
Max. Kv-waarde	6,6 x 10 ⁻²

Goedkeuringen

Markering	CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
-----------	-----------------------------

Mechanische specificaties

Drukklasse (PN) - in barg	100
Ingress protection	IP40
Materiaal wetted parts	Roestvast staal 316L of vergelijkbaar
Afdichtingsmateriaal	Metaal-op-metaal
Plunjer materiaal	standaard: Kalrez, andere op aanvraag
Proceskoppelingen	Gas- en vloeistofinlaat: knelkoppelingen of face seal koppelingen; Dampuitlaat: 1/4" buis (andere opties op aanvraag)
Purge aansluiting	1/8" OD of 1/8" face seal
Max. ΔP	5 ... 40 bar (afhankelijk van Kv-waarde; neem contact op met uw lokale distributeur voor meer informatie)

Elektrische eigenschappen

Energieverbruik	Mixing valve: 4 W (max.); Heater: 1375 W (nominal)
-----------------	---

Elektrische interfaces