

# F-102E

저압 강하 또는 부식성 가스 서비스를 위한 질량 유량계



## 기술 사양

### 측정 및 제어

미디어 유형	가스
유량 범위	최소 0.17...8.5 l/min 최대 1...50 l/min
정확도	±1% FS
재현성	<±0.2% Rd(또는 <±0.04% FS 중 더 큰 값)
터다운 비율	1:50 (2...100%)
멀티 유체 기능	최대 저장 8개의 교정 곡선
응답 시간(센서)	1 ... 2 sec
작동 온도	-10...+70°C
온도 감도	< 0.1% FS/°C
누출 무결성, 외부보드	테스트 완료 < 2 x 10 <sup>-9</sup> mbar l/s He
압력 강도	0.1% Rd/bar 일반 N2; 0.01% Rd/bar 일반 H2
마운팅	수평 90°에서 최대 오차 0.2% at 1바, 일반 N2
워밍업 시간	30분
보관/운송 조건	0...+50°C, 최대 95% RH(비응축)

### 승인

마킹	CE, RoHS, WEEE, REACH
----	-----------------------

### 기계적 사양

압력 등급(PN)	10
IP 보호	IP40
접촉부(폼) 재료	스테인리스 스틸 316L 또는 이와 동등한
실링 재료	표준: FKM/Viton®; 옵션: EPDM, FFKM/Kalrez®, FDA 및 USP 클래스 VI 승인 화합물
프로세스 연결	압축식 또는 페이스 쉘(VCR/VCO) 커플링
무게	0.6 kg

### 전기적 특성

전원 공급	+15...24 Vdc
소비 전력	3.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
아날로그 출력	0...5 (10) Vdc or 0 (4)...20 mA (sourcing)
아날로그 설정값	0...5 (10) Vdc or 0 (4)...20 mA (sinking)
디지털 통신	표준: RS232; 옵션: PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT®, Modbus RTU, ASCII or TCP/IP, EtherNet/IP, POWERLINK, FLOW-BUS

### 전기 인터페이스

전원(기기 커넥터)	9-pin D-sub (male)
기능(기기 커넥터)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFINET / POWERLINK	2x RJ45