

MAG-VIEW

MVM-060-PA

Débitmètres magnétiques inductifs à faible débit pour les solutions aqueuses



Spécifications techniques

Mesure et régulation

Type de fluide	liquides semblables à de l'eau
Plage de débit	0,2...60 l/min
Précision	$\pm 0.7\%$ RD $\pm 0.3\%$ FS
Répétabilité	1% FS
Rangeabilité	1:60
Temps de réponse (capteur)	< 500 msec
Température du fluide	-20...90 °C
Montage	dans n'importe quelle position
Conditions de stockage/transport	0....+50°C, max. 95% HR (sans condensation)

Agréments

Marquage	CE, RoHS, WEEE, REACH
----------	-----------------------

Caractéristiques mécaniques

Pression nominale (PN)	16
Indice de protection	IP65
Matériau des pièces en contact avec le fluide	acier inoxydable 1.4571 (électrodes), acier inoxydable 1.4571 (raccords process), PEEK-GF30 (tuyau de mesure)
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau d'étanchéité	EPDM
Diamètre intérieur du capteur	DN10
Raccordement mécanique	½" filetage mâle BSP

Propriétés électriques

Alimentation Electrique	24 VDC $\pm 10\%$
Consommation d'énergie	3.6 W
Sortie fréquence/impulsion	fréquence d'impulsions / facteur K : 10000 impulsions/l, résolution : 1,0 ml/impulsion, forme du signal : signal d'onde carré - cycle d'utilisation 50:50, push-pull - NPN collecteur ouvert [o.c.] - PNP o.c., courant de signal : max. 100 mA, courant limité

Interfaces électriques

Alimentation (connecteur instrument)	4-pin M12A (male)
Fonction (connecteur instrument)	Analog