



技術規格

測量與控制

Type of media	氣體
流量範圍	最小值 0.3...15 毫升 _N /min max. 0.4...20 l _N /min
準確性	±0.5% Rd 加 ±0.1%FS
再現性	<±0.2% Rd (或 <±0.04% FS, 以較大者為準)
Turndown ratio	1:50
多種流體功能	最多可儲存8 條校準曲線
Settling time (in control, typical)	典型的 2 秒。
控制穩定性	≤± 0.1 % FS (1 l _N /min N ₂ 的典型值)
操作溫度	+10...+70°C; 0...+50°C for ATEX zone 2, KCs, Class1 Div 2
流體溫度	+10...+70°C
溫度敏感性	zero: < 0.05% FS/°C; span: < 0.05% Rd/°C
Leak integrity, outboard	已測試 < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
壓力敏感度	0.1% Rd/bar 典型 N ₂ ; 0.01% Rd/bar 典型 H ₂
Max. Kv-value	1.56 x 10 ⁻³
安裝	偏離水平 90° 時的最大誤差 0.2% at 1 bar, 典型 N ₂
熱機時間	30分鐘
儲存/運輸條件	0...+50°C, max.95% RH (非冷凝)

審批

Marking	CE, RoHS, WEEE, REACH
---------	-----------------------

機械規格

壓力等級 (PN)	200
Ingress protection	IP40
Material wetted parts	不銹鋼 316L 或同類材質
密封材質	標準: FKM/Viton®; 選購件: FFKM/Kalrez®
Plunger material	PTFE
Process connections	compression type 或 face seal (VCR/VCO) 接頭
Min. ΔP	2 bar(d)
Max. ΔP	200 bar(d)
重量	0.9 kg

電氣特性

電源供應	+15...24 Vdc
耗電量	3.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
類比輸出	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (來源)
類比設定點	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (下沉)
數位通訊	標準: RS232; 選項: PROFIBUS DP、CANopen®、DeviceNet™、PROFINET、EtherCAT®、Modbus RTU、ASCII 或 TCP/IP、EtherNet/IP、POWERLINK、FLOW-BUS

電氣介面

電源(儀表接口)	9-pin D-sub (male)
通訊(儀表接口)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT®/ PROFINET / POWERLINK	2x RJ45