

F-206BX

대유량 방폭 질량유량 컨트롤러



기술 사양

측정 및 제어

미디어 유형	가스
유량 범위	최소 1...50 m ³ _n /h 최대 10...500 m ³ _n /h
정확도	±1% FS(선형성 포함, 실제 보정 기준)
재현성	< ±0.2% Rd
터딘온 비율	1:50 (2...100%)
제어 안정성	≤ ±0.1% FS 일반적
작동 온도	EX-FLOW 센서: -10...+70°C; XB-코일: -40...+ 65°C XC-코일: -40...+ 65°C
온도 감도	zero: < ±0.05% FS/°C; span: < ±0.05% Rd/°C
누출 무결성, 외부보드	테스트 완료 < 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
Max. Kv-값	0.6 ... 6
마운팅	수평 90°에서 최대 오차 0,2% (1bar, N2 기준)
워밍업 시간	30분
보관/운송 조건	0...+50°C, 최대 95% RH(비응축)

승인

마킹	CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
방폭 보호	ATEX Zone 1, ATEX Zone 2, IECEx Zone 1, IECEx Zone 2, TIIS/JP Ex, KCs

기계적 사양

압력 등급(PN) - 단위: barg	64
IP 보호	IP65
접촉부(폼) 재질	스테인리스 스틸 316L 또는 이와 동등한
하우징 재질	양극산화 알루미늄
실링 재질	표준: FKM/Viton®; 옵션: EPDM, FFKM/Kalrez®
프로세스 연결	압축식 또는 페이스 쉘(VCR/VCO) 커플링
최소 ΔP	1.4 bar(d)
Max. ΔP	20 bar(d)

전기적 특성

아날로그 출력	15...20mA(선형), 추가 전원 공급 장치 및 판독 장치 필요
아날로그 설정값	MFC용, 추가 전원 공급 장치, 판독 및 제어 장치 필요
코일	XB-코일 - 코일 전압 최대 28V/110mA; 20°C에서 295 Ohm XC-코일 - 코일 전압 최대 24V; 20°C에서 65 Ohm, 20°C에서 Pmax = 9W

전기 인터페이스

기능(기기 커넥터)	Analog
측정 헤드	터미널 연결, 케이블 글랜드 M16x1,5