

LIQUI-VIEW Base

# LVB-20-P

液體用低流量渦輪流量計



## 技術規格

### 測量與控制

Type of media	類水的液體
流量範圍	5 ... 85 升/分鐘
準確性	< 2% RD ( $\geq 50\%$ FS) < 1% FS ( $< 50\%$ FS)
Turndown ratio	高達 1:20
操作溫度	< 125 °C
流體溫度	< 125 °C
壓降	(2,5 * Q2) / 100 (mbar)
安裝	任何位置
儲存/運輸條件	0...50 °C, max.95% RH (非冷凝)

### 審批

Marking	CE, RoHS, WEEE, REACH
認證與證書	KTW/W270

### 機械規格

壓力等級 (PN)	12
Ingress protection	IP65
Material wetted parts	ETFE (感測器墊片)、PA6T/6I 40% GF (本體)
密封材質	EPDM
感測器內徑	DN20
Process connections	G1

### 電氣特性

電源供應	10...30 Vdc
耗電量	0.066 W
類比輸出	4...20 mA
頻率/脈衝輸出	方形脈衝輸出, 14...227 Hz

### 電氣介面

電源(儀表接口)	4-pin M12A (male)
通訊(儀表接口)	Analog