


W-303B

3방향 혼합 밸브 및 증발기



기술 사양

측정 및 제어

유량 범위	일반적으로 최대 1200g/h H2O 또는 6000g/h TEOS 5 ln/min...100 ln/min 운반 가스
최대 가열 온도	200°C
히터 용량 (와트 단위)	1000
Max. Kv-값	6,6 x 10 ⁻²

승인

마킹	CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
----	-----------------------------

기계적 사양

압력 등급(PN) - 단위:barg	100
IP 보호	IP40
접액부(품) 재료	스테인리스 스틸 316L 또는 동급
실링 재료	금속 대 금속
플런저 재료	표준: 칼레즈, 기타 요청 시
프로세스 연결	기체 및 액체 유입구: 압축식 또는 페이스 씰 커플링, 증기 배출구: 1/4" 튜브(요청 시 기타 옵션)
퍼지 연결	1/8" OD 또는 1/8" 페이스 씰
Max. ΔP	5 ... 40bar(Kv 값에 따라 다름, 자세한 내용은 대리점에 문의)

전기적 특성

소비 전력	Mixing valve: 4 W (max.); Heater: 1375 W (nominal)
-------	---

전기 인터페이스