

MAG-VIEW

MVM-002-PN

Low-Flow Magnetisch Inductieve Flow Meters voor
waterachtige vloeistoffen



Technische specificaties

Meting en regeling

Type medium	vloeistoffen waterachtig
Flowbereik	0,05...2 l/min
Nauwkeurigheid	±1% RD bij 0...50% van het meetbereik ±2% RD bij 50...100% van het meetbereik
Herhaalbaarheid	1% FS
Turndown ratio	tot 1:40
Reactietijd (sensor)	< 500 msec
Bedrijfstemperatuur	< 125 °C
Medium temperatuur	-20...90 °C
Montage	elke oriëntatie
Opslag- en transportomstandigheden	0...50°C, max. 95% RH (niet-condenserend)

Goedkeuringen

Markering	CE, RoHS, WEEE, REACH
-----------	-----------------------

Mechanische specificaties

Drukklasse (PN)	16
Ingress protection	IP65
Materiaal wetted parts	RVS 1.4571 (elektroden), RVS 1.4571 (procesaansluitingen), PEEK-GF30 (meetbuis)
Behuizing materiaal	Aluminium onder druk gegoten
Afdichtingsmateriaal	EPDM
Binnendiameter sensor	DN2
Proceskoppelingen	1/4" BSP buitendraad

Elektrische eigenschappen

Power supply	24 VDC ±10 %
Energieverbruik	3.6 W
Frequentie/Pulse output	pulsfrequentie / K-factor: 10000 pulsen/l, resolutie: 0.1 ml/puls, signaolvorm: square wave signaal - duty cycle 50:50, push-pull - NPN open collector [g.c.] - PNP g.c., signaalstroom: max. 100 mA, stroombegrensd

Elektrische interfaces

Voeding (instrumentconnector)	4-pin M12A (male)
Functie (instrumentconnector)	Analog