



技術規格

測量與控制

Type of media	氣體
流量範圍	最小值 0.16...8 毫升 _n /min max. 0.5...25 l _n /min
準確性	±0.5% Rd 加 ±0.1%FS
再現性	<±0.2% Rd (或 <±0.04% FS, 以較大者為準)
Turndown ratio	最高可達 1:187.5(類比模式為 1:50)。
多種流體功能	最多可儲存8 條校準曲線
Settling time (in control, typical)	標準: 1...2 秒 選項: 低至 500 毫秒
控制穩定性	≤ ± 0.1 % FS (1 ln/min N2 的典型值)
操作溫度	-10...+70°C
溫度敏感性	zero: < 0.05% FS/°C; span: < 0.05% Rd/°C
Leak integrity, outboard	已測試 < 2 × 10 ⁻⁹ mbar l/s He
壓力敏感度	0.1% Rd/bar 典型 N2; 0.01% Rd/bar 典型 H2
Max. Kv-value	6.6 × 10 ⁻²
安裝	偏離水平 90° 時的最大誤差 0.2% at 1 bar, 典型 N2
熱機時間	30分鐘
儲存/運輸條件	0...+50°C, max.95% RH (非凝露)

審批

Marking	CE, RoHS, WEEE, REACH
---------	-----------------------

機械規格

壓力等級 (PN)	100
Ingress protection	IP40
Material wetted parts	不銹鋼 316L 或同類材質
密封材質	標準：FKM/Viton®；選項：EPDM、FFKM/Kalrez®、FDA 和 USP Class VI 認可化合物
Plunger material	標準：帶 PI (polyimide) 箔的 FFKM；選項：帶 PI 膜的 EPDM、FDA 和 USP VI 級認證的 EPDM、FDA 和 USP VI 級認證的 FFKM/Kalrez®
Process connections	compression type 或 face seal (VCR/VCO) 接頭
重量	0.6 kg

電氣特性

電源供應	+15...24 Vdc
耗電量	3.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
類比輸出	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (來源)
類比設定點	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (下沉)
數位通訊	標準: RS232; 選項: PROFIBUS DP、CANopen®、 DeviceNet™、PROFINET、EtherCAT®, Modbus RTU、ASCII 或 TCP/IP、EtherNet/IP、 POWERLINK、FLOW-BUS

電氣介面

電源(儀表接口)	9-pin D-sub (male)
通訊(儀表接口)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT®/ PROFINET / POWERLINK	2x RJ45