

LIQUI-VIEW Base

LVB-06-P

液體用低流量渦輪流量計



技術規格

測量與控制

Type of media	類水的液體
流量範圍	0.5...10 升/分鐘
準確性	< 2% RD ($\geq 50\%$ FS) < 1% FS ($< 50\%$ FS)
Turndown ratio	高達 1:20
操作溫度	< 125 °C
流體溫度	< 125 °C
壓降	(240 * Q2) / 100 (mbar)
安裝	任何位置
儲存/運輸條件	0...50 °C, max.95% RH (非冷凝)

審批

Marking	CE, RoHS, WEEE, REACH
認證與證書	KTW/W270

機械規格

壓力等級 (PN)	12
Ingress protection	IP65
Material wetted parts	ETFE (感測器墊片)、PA6T/6I 40% GF (本體)
密封材質	EPDM
感測器內徑	DN6
Process connections	G1/2

電氣特性

電源供應	10...30 Vdc
耗電量	0.066 W
類比輸出	4...20 mA
頻率/脈衝輸出	方形脈衝輸出, 28...427 Hz

電氣介面

電源(儀表接口)	4-pin M12A (male)
通訊(儀表接口)	Analog