

W-202A

三通混合閥和蒸發器



技術規格

測量與控制

流量範圍	典型值高達 120 g/h H2O 或 500 g/h TEOS 200 ml _N /min...10 l _N /min 載氣
最高加熱溫度	200°C
加熱器容量(瓦特)	100
Max. Kv-value	1.56 x 10 ⁻³

審批

Marking	CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
---------	-----------------------------

機械規格

壓力等級 (PN) - 單位: barg	100
Ingress protection	IP40
Material wetted parts	不銹鋼 316L 或同類材質
密封材質	金屬對金屬
Plunger material	標準: Kalrez, 其他依需求
Process connections	氣體和液體入口: compression type or face seal 接頭; 蒸氣出口: 1/8" 管 (可根據要求提供其他 選項)
Purge connection	1/8" 外徑或 1/8" 面密封
Max. ΔP	5 ... 40 bar (取決於 Kv 值; 詳情請洽經銷商)

電氣特性

耗電量	Mixing valve: 4 W (max.); Heater: 150 W (nominal)
-----	--

電氣介面

電源(儀表接口)	Amphenol 6-pin (male)
----------	-----------------------