

ES-112C

低流量超音波液體流量計, 200 ml/min



技術規格

測量與控制

Type of media	音速為 1000...2000 m/s 的液體
流量範圍	0...200 ml/min (標稱流量: 75 ml/min 或 4.5 l/h) 使用者可設定滿刻度 (FS) 值 (20...200 ml/min)
準確性	±0.8% Rd
再現性	±0.1% Rd ±ZS
Turndown ratio	高達 1:500
Settling time (in control, typical)	1 秒 (典型值)
Zero point stability (ZS)	< ±0.06 毫升/分鐘 (MkII)
反應時間 (感測器)	< 50 msec (meter, T98%)
操作溫度	0...60 °C
流體溫度	-10...60 °C
溫度敏感性	< 0.1% Rd/°C
Leak integrity, outboard	< 2 x 10 ⁻⁹ mbar l/s He
安裝	任何位置
熱機時間	30分鐘
儲存/運輸條件	0...50 °C, max.95% RH (非冷凝)

審批

Marking	CE, RoHS, WEEE, REACH
---------	-----------------------

機械規格

壓力等級 (PN)	100
Ingress protection	IP66/67
Surface roughness wetted parts	<0.8 µm (Ra max)
Material wetted parts	不銹鋼 316L (1.4404)
外殼材質	鋁 EN AW-6082-T6 / 3.2315
密封材質	金屬和 PEEK (在流體路徑中)
感測器內徑	straight tube, 0.6 mm
Process connections	3 mm、6 mm、1/8"、1/4" 外徑壓縮型、1/4" 面密封外螺紋、1/4" 或 1/2" Tri-Clamp (焊接)
重量	1.1 kg

電氣特性

電源供應	15...24 Vdc ±10%
耗電量	meter: 2.5 W typical at 24 V controller: 7 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
類比輸出	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (來源)
類比設定點	0...5 (10) Vdc 或 0 (4)...20 mA (下沉)
數位通訊	標準: RS232; 選項: DeviceNet™、CANopen®、PROFIBUS DP、Modbus RTU/ASCII、FLOW-BUS、EtherCAT®、PROFINET、Modbus/TCP、EtherNet/IP、POWERLINK
頻率/脈衝輸出	最大 50 kHz

電氣介面

致動器輸出	4-pin M8 (female)
電源 (儀表接口)	8-pin M12A (male)
通訊 (儀表接口)	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	5-pin M12 B (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	5-pin M12A (male)
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFIBUS / POWERLINK	2x 4 pin M12D (female)