

IQ+FLOW

IQP-500C

Transmetteur de pression microfluidique avec PID
intégré



Spécifications techniques

Mesure et régulation

Type de fluide	Capteur de copeaux : gaz secs, propres, inflammables et non corrosifs. Capteur isolé du support : gaz compatible avec SS316L et Viton
Précision	$< \pm 0.5\%$ FS
Répétabilité	$< \pm 0.1\%$ FS
Rangeabilité	1:50 (2...100%)
Temps de réponse (capteur)	195% 5 msec
Température de service	5...+50°C
Sensibilité à la température	étendue de mesure : $< 0,1\%$ VM/°C ; zéro : $< 0,05\%$ PE/°C
Taux de fuite vers l'extérieur	1×10^{-6} mbar-l/sec He
Capteur de pression	pression min. 0,01 ... 0,5 bar, pression max. 0,2 ... 10 bar

Agréments

Marquage	CE, RoHS, WEEE, REACH
----------	-----------------------

Caractéristiques mécaniques

Pression nominale (PN)	10
Indice de protection	IP40
Matériau des pièces en contact avec le fluide	corps : aluminium ou acier inoxydable SS316L ; capteur de copeaux (débit ou pression) : Si, SiOx, époxy, aluminium ; capteur isolé du fluide (pression) : SS316L
Matériau d'étanchéité	standard : FKM/Viton® ; autres sur demande
Raccordement mécanique	en option : raccords 10-32 UNF avec écrou 1/16" (SS316 ou Peek), 1/16" ou 1/8" OD double bagues à compression
Poids	100 g (Aluminum) / 160 g (SS316L)

Propriétés électriques

Alimentation Electrique	+15...+24 Vdc, 50 mA for meter; add 50 mA for control valve
Sortie analogique	0...5 (10) Vdc ou 0 (4)...20 mA (sourcing)
Point de consigne analogique	0...5 (10) Vdc ou 0 (4)...20 mA (sinking)
Communication numérique	RS232/RS485 (Modbus RTU/ASCII ou FLOW-BUS)

Interfaces électriques

Alimentation (connecteur instrument)	RJ45
Fonction (connecteur instrument)	RS232, RS485, Analog
Modbus RTU/ASCII/FLOW-BUS	RJ45