



技術仕様

測定と制御

流体の種類	水っぽい液体
流量範囲	最小0.25...5 g/h 最大5...100 g/h (H ₂ O基準)
精度	±1% FS (based on sensor max)
繰り返し性	< 0.2% FS (典型的なH ₂ O)
ターンダウン	1分20秒まで
応答時間(センサー)	≤ 2 sec.
運転温度	5...50 °C
流体温度	5...50 °C
温度影響	±0.1% FS/°C
外部リーク、アウトボード	< 2 x10 ⁻⁹ mbar l/s He
設置姿勢	どの位置でも
ウォームアップ時間	30分
保管／輸送条件	0...50 °C, 最大.95% RH(結露しないこと)

認証

マーキング	CE, RoHS, WEEE, REACH
-------	-----------------------

メカニカル仕様

定格圧力 (PN)	100
浸入保護等級	IP40
接ガス／液部材質	ステンレス鋼 316L または同等品
ハウジング材質	ステンレス鋼1.4404または同等品(本体)、 ABS/ステンレス鋼1.4404または同等品(カバー)
シール材	FFKM/カレット
センサー内径	0.2 mm (10S); 0.8 mm (30S)
プロセス接続	コンプレッションタイプまたはフェースシールオス・カップリング
重量	0.4 kg

電気的特性

電源	15...24 Vdc ±10%
消費電力	2.5 W typical at 24 V for fieldbus: add 0.9 W
アナログ出力	0 ~ 5 (10) Vdc または 0 (4) ~ 20 mA (ソース)
アナログ設定値	0 ~ 5 (10) Vdc または 0 (4) ~ 20 mA (シンク)
デジタル通信	標準RS232; オプションDeviceNet™、CANopen®、 PROFIBUS DP、Modbus RTU/ASCII、FLOW-BUS、 EtherCAT®, PROFINET、Modbus/TCP、 EtherNet/IP、POWERLINK

電氣的インターフェース

電源(主コネクタ)	9-pin D-sub (male)
機能(主コネクタ))	Analog, RS232, RS485
PROFIBUS DP	9-pin D-sub (female)
CANopen / DeviceNet	5-pin M12A (male)
Modbus RTU / ASCII / FLOW-BUS	RJ45
Modbus TCP / EtherNet/IP / EtherCAT® / PROFINET / POWERLINK	2x RJ45