

W-202A

3-Weg Mengventiel en Verdamper



Technische specificaties

Meting en regeling

Flowbereik	gemiddeld tot 120 g/h H ₂ O of 500 g/h TEOS 200 ml _N /min...10 l _N /min draaggas
Max. verwarmingstemperatuur	200°C
Heater capaciteit (in Watt)	100
Max. Kv-waarde	1.56 x 10 ⁻³

Goedkeuringen

Markering	CE, UKCA, RoHS, WEEE, REACH
-----------	-----------------------------

Mechanische specificaties

Drukklasse (PN) - in barg	100
Ingress protection	IP40
Materiaal wetted parts	Roestvast staal 316L of vergelijkbaar
Afdichtingsmateriaal	Metaal-op-metaal
Plunjer materiaal	standaard: Kalrez, andere op aanvraag
Proceskoppelingen	Gas- en vloeistofinlaat: knelkoppelingen of face seal-koppelingen; Dampuitlaat: 1/8" buis (andere opties op aanvraag)
Purge aansluiting	1/8" OD of 1/8" face seal
Max. ΔP	5 ... 40 bar (afhankelijk van Kv-waarde; neem contact op met uw lokale distributeur voor meer informatie)

Elektrische eigenschappen

Energieverbruik	Mixing valve: 4 W (max.); Heater: 150 W (nominal)
-----------------	--

Elektrische interfaces

Voeding (instrumentconnector)	Amphenol 6-pin (male)
-------------------------------	-----------------------