

MAG-VIEW

MVM-250-PA

Magnetisch-induktive Durchflussmesser mit niedrigem Durchfluss für wasserähnliche Flüssigkeiten



Technische Daten

Messung und Regelung

Art der Medien	Flüssigkeiten wasserähnlich
Durchflussbereich	5 ... 250 l/min
Genauigkeit	± 1.5 % RD ±0.3% FS
Reproduzierbarkeit	1% FS
Turndown ratio	bis zu 1:50
Reaktionszeit (Sensor)	< 500 msec
Flüssigkeitstemperatur	-20...90 °C
Montage	in jeder Lage
Lagerung/Transportbedingungen	0...+50°C, max. 95% RH (nicht kondensierend)

Genehmigungen

Markierung	CE, RoHS, WEEE, REACH
------------	-----------------------

Mechanische Eigenschaften

Druckstufe (PN)	16
Schutz gegen Eindringen	IP65
Material- Medienberührte Teile	Edelstahl 1.4571 (Elektroden), Edelstahl 1.4571 (Prozessanschlüsse), PEEK-GF30 (Messrohr)
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Dichtungsmaterial	EPDM
Innendurchmesser des Sensors	DN20
Prozessanschlüsse	1" BSP-Außengewinde

Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung	24 VDC ±10 %
Stromverbrauch	3.6 W
Frequenz/Impuls Ausgang	Impulsrate / K-Faktor: 100 Impulse/l, Auflösung: 10 ml/Impuls, Signalform: Rechtecksignal - Tastverhältnis 50:50, Push-Pull - NPN open collector [o.c.] - PNP o.c., Signalstrom: max. 100 mA, strombegrenzt

Elektrische Schnittstellen

Stromversorgung (Instrumentenstecker)	4-pin M12A (male)
Funktion (Hauptanschluss)	Analog